

# Csatlakozó hüvely NPHS-D6-P-G12F

Cikkszám: 8059273

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                                           | 10.5 mm                                          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                 | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya                  | -13.775 psi...174 psi                            |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1008 l/min...2050 l/min                          |
| Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram      | 1092.7 l/min...2222.2 l/min                      |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint  |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges                        |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség         |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                   |
| Terméksúly                                                   | 122 g                                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2 belső menet                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                              |
| Rugók alapanyaga                                             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél               |
| Ház alapanyaga                                               | Sárgaréz, nikkelezett                            |
| Menetes elem alapanyaga                                      | Sárgaréz, nikkelezett                            |
| Belső gyűrű alapanyaga                                       | POM                                              |
| Golyó alapanyaga                                             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél               |
| Csapok alapanyaga                                            | erősen ötvöztött rozsdamentes acél               |
| Szelep test alapanyaga                                       | Sárgaréz                                         |
| Kioldóhüvely alapanyaga                                      | POM<br>PP<br>erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |