


# Tengelyirányú építő készlet

## EAMM-A-L27-40RA

Cikkszám: 8063446

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                              | Érték                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Névleges hossz                        | 20.1 mm                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint         |
| Max. fordulatszám                     | 10000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L          |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C          |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                 |
| Védettség                             | IP40                    |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C          |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 2 Nm                    |
| Terméksúly                            | 111 g                   |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | L27                     |
| Interfész kód Motor In                | 40RA                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis       |