


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L27-58AA

Cikkszám: 8063448

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	22.1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.355 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	2 Nm
Terméksúly	194 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L27
Interfész kód Motor In	58AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis