


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L48-56GA

Cikkszám: 8063482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	56.3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	533 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L48
Interfész kód Motor In	56GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis