


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L62-88A

Cikkszám: 8063492

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	51.9 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	38 Nm
Terméksúly	990 g
Interfészkód, működtető szerkezet	L62
Interfészkód Motor In	88 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis