


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L95-160G

Cikkszám: 8063532

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	112 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	430 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	192 Nm
Terméksúly	5826 g
Interfészkód, működtető szerkezet	L95
Interfészkód Motor In	160G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis