


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M43-70AA

Cikkszám: 8063535

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	27.9 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	460 g
Interfész kód, működtető szerkezet	M43
Interfész kód Motor In	70AA 70AB
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis