


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M43-92RA

Cikkszám: 8063538

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	37.9 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	784 g
Interfészkód, működtető szerkezet	M43
Interfészkód Motor In	92RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis