


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M48-60G

Cikkszám: 8063552

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	26.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	492 g
Interfész kód, működtető szerkezet	M48
Interfész kód Motor In	60G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis