


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M80-75GA

Cikkszám: 8063564

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	35 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	1149 g
Interfész kód, működtető szerkezet	M80
Interfész kód Motor In	75GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis