


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M80-120GB

Cikkszám: 8063572

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Névleges hossz                        | 39 mm                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 5500 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Védettség                             | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 60 Nm                 |
| Terméksúly                            | 1842 g                |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | M80                   |
| Interfész kód Motor In                | 120 GB                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |