


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-N48-120GA

Cikkszám: 8063605

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                |
|---------------------------------------|----------------------|
| Névleges hossz                        | 58.5 mm              |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint      |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L       |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C       |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%              |
| Védettség                             | IP40                 |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C       |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 17 Nm                |
| Terméksúly                            | 1091 g               |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | N48                  |
| Interfész kód Motor In                | 120GA                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis    |