

Felfogó készlet OABM-MK-G3

Cikkszám: 8065850

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték	3.3 Nm
Min. meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Terméksúly	7 g
Rögzítés módja	Tartó kapcsok a csatlakozó lécen becsavarozható
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet