


Csatlakozó vezeték  
NEBB-M8W4-P-5-LE4  
Cikkszám: 8066668

FESTO



Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelel a szabványnak                           | A vezetékek színei és csatlakozási számai az EN 60947-5-2 szerint EN 61076-2-104             |
| Robbanásvédelem                                  | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>2. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Vezetékmegjelölés                                | táblatartóval                                                                                |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                                                                         |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | kerek                                                                                        |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                                                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | döntött                                                                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint                                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 4                                                                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 4                                                                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | Csavaros rögzítés SW9-cel                                                                    |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                                                                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                                                                                        |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                                                                                  |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 4                                                                                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 4                                                                                            |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...30 V                                                                                   |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                  | 0 V...30 V                                                                                   |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 4 A                                                                                          |
| Lököfeszültség-állóság                           | 0.8 kV                                                                                       |
| Kábelhossz                                       | 5 m                                                                                          |
| Vezetéktulajdonság                               | statikus alkalmazásokhoz                                                                     |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre                                                                |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 14 mm                                                                                        |
| Kábelátmérő                                      | 4.5 mm                                                                                       |
| Kábelszerkezet                                   | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                  | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                         |

| Jellemző                                          | Érték                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezetékvégek                                      | lecsupaszított<br>levágott tompa             |
| Védettség                                         | IP65<br>IP68<br>IP69K                        |
| Megjegyzés a védettségről                         | szerezett állapotban                         |
| Környezeti hőmérséklet                            | -25 °C...70 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                               |
| Tiszta szoba osztály                              | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel         |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | PVC                                          |
| Kábelköpeny színe                                 | szürke                                       |
| Ház alapanyaga                                    | TPE-U(PU)                                    |
| Ház színe                                         | fekete                                       |
| Csavaros rögzítés alapanyaga                      | Sárgaréz, nikkelezett                        |
| Tömítések alapanyaga                              | NBR                                          |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                | Aranyozott rézötvözet                        |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                       | PVC                                          |