


# Lökéscsillapító tartó DAYP-E21-60

Cikkszám: 8067058

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Méret                                 | 60                                   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                      |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                       |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                       |
| Terméksúly                            | 356 g                                |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Ütköző alapanyaga                     | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált  |
| Tartó alapanyaga                      | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált  |