

Lökéscsillapító tartó DAYP-E21-70

Cikkszám: 8067060

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	586 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált