

Csatlakozólap VABS-P12-S-M5-P3

Cikkszám: 8068637

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	25 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Különleges tulajdonságok	oxigénkompatibilis a DIN EN 1797 szerint
Szelephelyek max. száma	1
Üzemi nyomás	0 bar...1.7 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	27 l/min
2-3 normál névleges átfolyás	28 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:3:1] szerint Inert gázok Oxigén
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem nem lehetséges maximális részecskeméret: 5 µm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 70% nem kondenzáló
Védettség	IP00
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Terméksúly	55 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
2S pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M5
5. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált