


# Fojtó-visszacsapó szelep VFOE-LE-T-R38-Q8

Cikkszám: 8068740

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                            | Érték                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                                       | Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció                                                                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                                          | QS-8                                                                                                                              |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                           | R3/8                                                                                                                              |
| Működtetés módja                                                                    | kézi                                                                                                                              |
| Beállítóelem                                                                        | Forgatógomb reteszeléssel                                                                                                         |
| Rögzítés módja                                                                      | becsavarozható                                                                                                                    |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban                                         | 720 l/min                                                                                                                         |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban                                   | 600 l/min...900 l/min                                                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                                                              | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Ház alapanyaga                                                                      | PBT                                                                                                                               |
| Robbanásvédelem                                                                     | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Beépítési helyzet                                                                   | tetszés szerint                                                                                                                   |
| Kulcsnyílás                                                                         | 21 mm                                                                                                                             |
| Elfordíthatóság                                                                     | 360 fok / állandó elfordulás nem megengedett                                                                                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                                        | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar                                                                                              |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya                                         | 2.9 psi...145 psi                                                                                                                 |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)          | 1150 l/min                                                                                                                        |
| Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál | 1300 l/min...1500 l/min                                                                                                           |
| Üzemi közeg                                                                         | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                      |
| LABS konformitás                                                                    | VDMA24364-Zone III                                                                                                                |

| Jellemző                              | Érték                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tiszta szoba osztály                  | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                    |
| Terméksúly                            | 29.5 g                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                 |
| Fedél alapanyaga                      | PBT                               |
| Dinamikus tömítések alapanyaga        | HNBR                              |
| Menetes csap alapanyaga               | Acél, horganyzott                 |
| Oldógyűrű alapanyaga                  | PBT                               |
| Statikus tömítések alapanyaga         | NBR                               |