



Vákuumszűrő
OAFF-G3-5
Cikkszám: 8068944

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szűrőfinomság	40 µm
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	1 g
Rögzítés módja	feltolható reteszelés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	Szövet PA
Ház alapanyaga	POM
Kidobó impulzus alkalmassága	0.7 MPa 7 bar
Kidobó impulzus megfeleltetése	101.5 psi