

Lökéscsillapító DYSS-12-12-Y1F

Cikkszám: 8069004

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Löket	12 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1.5 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...80 °C
Csillapítási hossz	12 mm
Max. ütközőerő	1000 N
Max. meghúzási nyomaték	20 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	10 J
Max. energiafogyasztás óránként	36000 J
Max. visszamaradó energia	0.05 J
Visszaállító erő	4 N
Minimális betolási erő	35 N
Terméksúly	82 g
Tömegtartomány	45 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Dugattyúród alapanyaga	erősen ötvöztött acél