

Lökéscsillapító tartó DAYP-L8-32

Cikkszám: 8069007

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	429 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis rézmentes
Ütköző alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Ütköző csavar alapanyaga	Acél, horganyzott
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott