

Profilos felfogás DAMH-L8-25-PL-1

Cikkszám: 8069014

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	99 g
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis rézmentes
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Hüvely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott