

# Redukáló karmantyú NPFC-R-G38-G14-F

Cikkszám: 8069221

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Menetes csavarkötés alapanyaga        | Sárgaréz, nikkelezett                           |
| Kötegméret                            | 10                                              |
| Üzemi nyomás                          | -0.95 bar...50 bar                              |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...150 °C                                 |
| Terméksúly                            | 33 g                                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G3/8                                            |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | G1/4                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |