

Kezelő készülék CDSB-A1

Cikkszám: 8070984

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. vezeték hossz	3 m
Felhasználói memória	3 GB
Kijelző	TFT szín
Kijelző jellemzői	Érintőkijelző
Kijelző mérete	1,77"
DC üzemi feszültségi tartomány	4.5 V...5.5 V
Kijelző felbontása	128x160 pixel
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	max. 95% 60°C esetén nem kondenzáló
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	36.6 g
USB interfész, csatlakozástechnika	USB 2.0 Type B mini
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA6-erősítéssel
Alkalmazási terület	Csak CMMT, CPX-E-CEC esetén
Méretek: Sz x H x M	50 mm x 45 mm x 19,6 mm