

# Csatlakozólap VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Cikkszám: 8072668

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                                                      |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                                                                      |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::-] szerint                                                                      |
| KBK korrózióállósági osztály          | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                                                                 |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                                                                   |
| Védettség                             | IP54<br>IP65                                                                                                         |
| Megjegyzés a védettségről             | IP54 a lefűvás védelemhez labirintussal (pl. VABD-D3-L)<br>IP65 a lefűvás védelemhez tömítőgyűrűvel (pl. VABD-D3-SN) |
| Terméksúly                            | 362 g                                                                                                                |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal és csavarral                                                                                         |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó          | G1/4                                                                                                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                                                                                                 |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | VDI/VDE 3847 (NAMUR)                                                                                                 |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                                                                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                    |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium, ematal bevonattal                                                                                         |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                                                                                  |