



Rögzítőfék DACS-16-A-R3-S

Cikkszám: 8072774

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Befogási mód hatásiránnyal	mindkét oldalon Befogás rugóval, oldás sűrített levegővel
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Biztonsági funkció	Mozgás tartása és megtartása
Teljesítményszint (PL)	Megállás, tartás, mozgás blokkolása / 1. kategória, c teljesítményszint
Üzemi nyomás	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Max. megengedett próbanyomás	8 bar
Min. kioldó nyomás	3.8 bar
befogandó kerek anyag	16 mm
Engedély	TÜV
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság gépekre vonatkozó előírásai szerint
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Tanúsítványt kiállító szerv	TÜV CA 697
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Statikus tartóerő	1350 N
Terméksúly	1483 g
Rögzítés módja	belső menettel tartozékkal
Rögzítő egység kioldó csatlakozója	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)

Jellemző	Érték
Rugók alapanyaga	erősen ötvözött acél
Ház alapanyaga	Acél
Szorítópofa alapanyaga	Szerszámacél
Dugattyú alapanyaga	Acél