



# Rögzítőfék DACS-25-A-R3-S

Cikkszám: 8072776

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                                                                                   |
| Befogási mód hatásiránnyal                        | mindkét oldalon<br>Befogás rugóval, oldás sűrített levegővel                                                                      |
| Pozíciófelismerés                                 | közelítéskapcsolóhoz                                                                                                              |
| Biztonsági funkció                                | Mozgás tartása és megtartása                                                                                                      |
| Teljesítményszint (PL)                            | Megállás, tartás, mozgás blokkolása / 1. kategória, c teljesítményszint                                                           |
| Üzemi nyomás                                      | 0.38 MPa...0.8 MPa<br>3.8 bar...8 bar<br>55.1 psi...116 psi                                                                       |
| Max. megengedett próbanyomás                      | 8 bar                                                                                                                             |
| Min. kioldó nyomás                                | 3.8 bar                                                                                                                           |
| befogandó kerek anyag                             | 25 mm                                                                                                                             |
| Engedély                                          | TÜV                                                                                                                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint                                                                                         |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság gépekre vonatkozó előírásai szerint                                                                         |
| Robbanásvédelem                                   | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Tanúsítványt kiállító szerv                       | TÜV CA 697                                                                                                                        |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                   |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                                                                                   |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                            | -10 °C...80 °C                                                                                                                    |
| Statikus tartóerő                                 | 8200 N                                                                                                                            |
| Terméksúly                                        | 12832 g                                                                                                                           |
| Rögzítés módja                                    | belső menettel<br>tartozékkal                                                                                                     |
| Rögzítő egység kioldó csatlakozója                | G3/8                                                                                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                                                                                 |
| Tömítések alapanyaga                              | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                                                  |

| Jellemző               | Érték                |
|------------------------|----------------------|
| Rugók alapanyaga       | erősen ötvözött acél |
| Ház alapanyaga         | Acél                 |
| Szorítópofa alapanyaga | Szerszámacél         |
| Dugattyú alapanyaga    | Acél                 |