


Közelítéskapcsoló DADG-D-F8-16/20

Cikkszám: 8072857

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Névleges kapcsolási távolság	0.6 mm
Biztosított kapcsolási távolság	0.64 mm
Csökkentő tényezők	Alumínium = 0,55 Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,8 Réz = 0,5 Sárgarézt = 0,65 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.01 mm
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. kapcsolási frekvencia	5000 Hz
Max. DC kapcsolási frekvencia	5000 Hz
Max. kimeneti áram	100 mA
Feszültségesés	2 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Üresjárat áram	10 mA
Póluscseré elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
Kábelhossz	2 m
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Méret	M4
Rögzítés módja	becsavarozva

Jellemző	Érték
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	26 g
Ház alapanyaga	Acél
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III