

Vákuum szívókorong OGVM-50-S-N-G14F

Cikkszám: 8073818

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	5 mm
Min. munkadarabsugár	45 mm
Névleges szélesség	7 mm
Szívókorong átmérője	50 mm
Szívókorong kapacitása	8.4 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-60 kPa -0.6 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	90 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	64 N
Terméksúly	30 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	G1/4 belső menet
Szín	fekete
Shore-keménység	60 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR