

Vákuum szívókorong
OGVM-60X125-SV-N-G14F
Cikkszám: 8073857

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságlegyenlítés	6 mm
Min. munkadarabsugár	75 mm
Névleges szélesség	8 mm
Szívókorong mérete	60x125 mm
Szívókorong kapacitása	44 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	ovális lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-60 kPa -0.6 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	345 N
Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomás esetén	324 N
Terméksúly	86 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	G1/4 belső menet
Szín	fekete
Shore-keménység	60 +/- 5
Beecsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR