

# Lökéscsillapító DYEF-G8-M6-Y1

Cikkszám: 8073904

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                | Érték                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                   | M6                                                                        |
| Löket                                   | 1.5 mm                                                                    |
| Csillapítás                             | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütköző nélkül |
| Beépítési helyzet                       | tetszés szerint                                                           |
| Pozíciófelismerés                       | nélkül                                                                    |
| Max. ütközési sebesség                  | 0.8 m/s                                                                   |
| KBK korrózióállósági osztály            | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                      |
| LABS konformitás                        | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                  | -10 °C...60 °C                                                            |
| Csillapítási hossz                      | 1.5 mm                                                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                 | 1 Nm                                                                      |
| Maximális energiafogyasztás löketenként | 0.08 J                                                                    |
| Terméksúly                              | 11.7 g                                                                    |
| Rögzítés módja                          | menetes hüvellyel                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések   | RoHS-kompatibilis                                                         |
| Tömítések alapanyaga                    | NBR                                                                       |
| Ház alapanyaga                          | erősen ötvöztött acél                                                     |