

Lökéscsillapító DYEF-G8-M8-Y1

Cikkszám: 8073905

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M8
Löket	1.3 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütköző nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csillapítási hossz	1.3 mm
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.12 J
Terméksúly	23 g
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél