

# Lökéscsillapító DYSS-G8-5-5-Y1F

Cikkszám: 8073914

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                              | Érték                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Méret                                                 | 5                                    |
| Löket                                                 | 5 mm                                 |
| Csillapítás                                           | önbeállító                           |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                      |
| Pozíciófelismerés                                     | nélkül                               |
| Max. ütközési sebesség                                | 1 m/s                                |
| Visszaállítási idő szobahőmérsékleten                 | 0.2 s                                |
| Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten | 1 s                                  |
| Működési mód                                          | nyomó<br>egyszeres működésű          |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                       |
| Környezeti hőmérséklet                                | -10 °C...80 °C                       |
| Csillapítási hossz                                    | 5 mm                                 |
| Max. ütközőerő                                        | 200 N                                |
| Max. meghúzási nyomaték                               | 2 Nm                                 |
| Maximális energiafogyasztás löketenként               | 1.4 J                                |
| Max. energiafogyasztás óránként                       | 8000 J                               |
| Max. visszamaradó energia                             | 0.01 J                               |
| Visszaállító erő                                      | 0.9 N                                |
| Minimális betolási erő                                | 10 N                                 |
| Terméksúly                                            | 16 g                                 |
| Tömegtartomány                                        | 2.5 kg                               |
| Rögzítés módja                                        | menetes hüvellyel                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                    |
| Tömítések alapanyaga                                  | NBR                                  |
| Ház alapanyaga                                        | erősen ötvöztött acél                |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                | erősen ötvöztött acél                |