


Csatlakozó lécs VABM-P7-18MB-G18-M5-8

Cikkszám: 8076391

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	18 mm
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás lentől
Szelephelyek max. száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.6 Nm
Terméksúly	360 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet