



# Csatlakozó vezeték NEBL-T12W4-E-5-N-LE4

Cikkszám: 8080779

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Szabvány alapján                                 | EN 61076-2-111                             |
| Engedély                                         | c UL us - Listed (OL)                      |
| Tanúsítványt kiállító szerv                      | UL E504946                                 |
| Vezetékmegjelölés                                | táblatartó nélkül                          |
| Terméksúly                                       | 546 g                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                       |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | kerek                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                     |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | döntött                                    |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | M12x1, T-kódolás az EN 61076-2-111 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 4                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 4                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | Csavaros rögzítés                          |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                              |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                                      |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                                |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 4                                          |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 4                                          |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...63 V                                 |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 12 A                                       |
| Lökhőfeszültség-állóság                          | 1.5 kV                                     |
| Árnyékolás                                       | nem                                        |
| Kábelhossz                                       | 5 m                                        |
| Vezetéktulajdonság                               | energialáncokhoz alkalmas                  |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre              |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 42 mm                                      |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 84 mm                                      |
| Kábelátmérő                                      | 8.4 mm                                     |
| Kábelátmérő tűrése                               | ± 0,25 mm                                  |
| Kábelszerkezet                                   | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                    |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Névleges vezeték-keresztmetszet                       | 1.5 mm <sup>2</sup>                          |
| Vezetékvégek                                          | lecsupaszított                               |
| Védettség                                             | IP65<br>IP67                                 |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -25 °C...80 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -25 °C...80 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 3                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel         |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | TPE-U(PUR)                                   |
| Kábelköpeny színe                                     | fekete                                       |
| Ház alapanyaga                                        | PA                                           |
| Ház színe                                             | fekete                                       |
| Csavaros rögzítés alapanyaga                          | Cink-présöntvény, nikkelezett                |
| Tömítések alapanyaga                                  | NBR                                          |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Sárgaréz                                     |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                           | PP                                           |