



Csatlakozó vezeték NEBL-T12W4-E-15-N-LE4

Cikkszám: 8080781

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-111
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E504946
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Terméksúly	1556 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1, T-kódolás az EN 61076-2-111 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	4
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...63 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	12 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Árnyékolás	nem
Kábelhossz	15 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	42 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	84 mm
Kábelátmérő	8.4 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,25 mm
Kábelszerkezet	4 x 1,5 mm ²

Jellemző	Érték
Névleges vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²
Vezetékvégek	lecsupaszított
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-25 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	fekete
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Cink-présöntvény, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz
Szigetelő hüvely alapanyaga	PP