

Felfogó szögelem PAMP-MB-64

Cikkszám: 8081356

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	64
Sorozat	P
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	5 Nm
Közeghőmérséklet	-60 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-60 °C...80 °C
Terméksúly	119 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szögelem alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél