


Manométer
PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2
Cikkszám: 8081401

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...16 bar
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-40 °C...200 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	ABS erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kémlelőüveg alapanyaga	PC

Jellemző	Érték
Ház színe	ezüst
Terméksúly	160 g
Skála	Dupla skála bár (kívül) psi (belül)