


# Térbeli portál YXMR-3

Cikkszám: 8082257

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A telepítési felület szükséges egyenletessége | 0.1 mm/m                                                           |
| Beépítési helyzet                             | vízszintes                                                         |
| Szerkezeti felépítés                          | Térportál rendszer<br>elektromos és pneumatikus hajtómű modulokkal |
| Bekapcsolási időtartam                        | 100%                                                               |
| LABS konformitás                              | VDMA24364-Zone III                                                 |
| Csapágyhőmérséklet                            | -10 °C...60 °C                                                     |
| Relatív páratartalom                          | 0 - 90%                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                        | 10 °C...45 °C                                                      |
| Karbantartási időszak                         | 2500 km                                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések         | RoHS-kompatibilis                                                  |
| Adapterlap alapanyaga                         | Alumínium, eloxált                                                 |
| Felfogó szögelem alapanyaga                   | Alumínium, eloxált<br>Acél, horganyzott                            |
| Energialánc alapanyaga                        | PA erősítés                                                        |