

Fedél készlet
VAVC-F12-SCC-25-TP
Cikkszám: 8084042

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	25
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeg	Gőz Ásványi olaj alapú hidraulika olaj Inert gázok Ásványi olaj Víz szűrt sűrített levegő, 200 µm szűrő semleges folyadékok
Közeggel kapcsolatos megjegyzések	Gáznemű közeg csak akkor megengedett, ha az áramlás áthalad a szelep üléken.
Közeghőmérséklet	-30 °C...200 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	385 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Az orsótömítés alapanyaga	PTFE
Üléktömítés alapanyaga	Módosított PTFE