

Reflektor
SARA-R-D20-M
Cikkszám: 8084168

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...65 °C
Rögzítés módja	ragasztott
Terméksúly	1.1 g
Ház alapanyaga	PMMA
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Reflektorszerkezet szélessége	Mini