


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T46-67A

Cikkszám: 8084495

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm2
Átvihető forgatónyomaték	8.5 Nm
Terméksúly	478 g
Interfészkód, működtető szerkezet	T46
Interfészkód Motor In	67 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis