


**Szerelő készlet**  
**DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13**  
Cikkszám: 8085024

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Szabvány alapján                      | EN 15081<br>ISO 5211                                       |
| Kötegméret                            | 1                                                          |
| Szerkezeti felépítés                  | Belső kettős lapos és külső négyszögletű<br>Szerelőkészlet |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                         |
| Terméksúly                            | 945 g                                                      |
| 1. csatlakozó, funkció                | Hajtómű kimenet                                            |
| 1. csatlakozó, kivitel                | SW17<br>07 furatkép                                        |
| 2. csatlakozó, funkció                | Szűkítő kimenet                                            |
| 2. csatlakozás, kivitel               | SW14<br>07 furatkép                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                          |
| Csatlakozó alapanyaga                 | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                         |
| Szerelőhíd alapanyaga                 | Acél                                                       |
| Tárcsa alapanyaga                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                         |
| Csavarok alapanyaga                   | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                         |