


Hajtómű EMGA-60-A-G3-60P

Cikkszám: 8085344

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	60 mm
Forgásjáték	0.27 deg
Hajtóműtípus	Szöghajtómű
Hajtásáttétel	3:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	14 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.394 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	22 Nm
Max. hatékonyság	95 %
Torziós merevség	2 Nm/arcmin
Terméksúly	1700 g
Hajtómű interfész kimenet	60G
Hajtómű interfész	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis