


# Hajtómű EMGA-80-A-G3-100A

Cikkszám: 8085348

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Karimaméret hajtóművek                | 80 mm                   |
| Motorkarima mérete                    | 100 mm                  |
| Forgásjáték                           | 0.22 deg                |
| Hajtóműtípus                          | Szöghajtómű             |
| Hajtásáttétel                         | 3:1                     |
| Max. hajtómű fordulatszám             | 7000 1/min              |
| Hajtómű üzemi hőmérséklete            | -25 °C...90 °C          |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L          |
| Védettség                             | IP54                    |
| Folyamatos kimeneti nyomaték          | 40 Nm                   |
| Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka      | 1.409 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. kimeneti nyomaték                | 64 Nm                   |
| Max. hatékonyság                      | 95 %                    |
| Torziós merevség                      | 5 Nm/arcmin             |
| Terméksúly                            | 4500 g                  |
| Hajtómű interfész kimenet             | 80G                     |
| Hajtómű interfész                     | 100 A                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis       |