

# Manométer PAGN-26-1M-G18S

Cikkszám: 8088986

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Névleges méretű manométer	26
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Csapágyhőmérséklet	-5 °C...50 °C
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/8 tömítőgyűrűvel
közeggel érintkező anyagok	ABS Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	ABS
Ház alapanyaga	ABS
Kémlelőüveg alapanyaga	PS
Ház színe	fekete
Terméksúly	8 g
Skála	Szimpla skála MPa (kívül)