

Löketcsoökkentés VAVA-F12-H-H1

Cikkszám: 8089993

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Nyitási lökethatárolás
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Használati útmutató	A VZXA ferdeülékes szeleppel együtt használva a teljes termék SIL-engedélye érvénytelen.
Védettség	IP6X
Környezeti hőmérséklet	-50 °C...100 °C
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	253 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	EPDM
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Lökéscsillapító alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Csatlakozó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél