

Stop henger

DFST-50-30-L-Y4-A-G2

Cikkszám: 8090406

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	30 mm
Dugattyú Ø	50 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, elől beállítható
Beépítési helyzet	függőleges
Működési mód	kettős működésű húzó
Szerkezeti felépítés	Dugattyúrúd billenőkarral
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
A lengőkar helyzetének érzékelése	induktív érzékelőkhöz
Csavaróbiztosíték/vezető	Vezetőrúd
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Csillapítási hossz	15 mm
Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje	3000 N
Terméksúly	1900 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Görgő alapanyaga	POM