


# Stop henger DFST-50-30-D-Y4-A-G2

Cikkszám: 8090407

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Löket                                    | 30 mm                                                                                   |
| Dugattyú Ø                               | 50 mm                                                                                   |
| Csillapítás                              | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon<br>Lökéscsillapító, elöl beállítható |
| Beépítési helyzet                        | függőleges                                                                              |
| Működési mód                             | kettős működésű                                                                         |
| Szerkezeti felépítés                     | Dugattyúrúd billenőkarral                                                               |
| Pozíciófelismerés                        | közelítéskapcsolóhoz                                                                    |
| A lengőkar helyzetének érzékelése        | induktív érzékelőkhöz                                                                   |
| Csavaróbiztosíték/vezető                 | Vezetőrúd                                                                               |
| Üzemi nyomás                             | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                                                       |
| Üzemi közeg                              | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                         |
| KBK korrózióállósági osztály             | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                                                 |
| LABS konformitás                         | VDMA24364-Zone III                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                   | 5 °C...60 °C                                                                            |
| Csillapítási hossz                       | 15 mm                                                                                   |
| Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje | 3000 N                                                                                  |
| Terméksúly                               | 1900 g                                                                                  |
| Rögzítés módja                           | átmenő furattal                                                                         |
| Pneumatikus csatlakozó                   | G1/8                                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések    | RoHS-kompatibilis                                                                       |
| Fedél alapanyaga                         | Alumínium présöntvény                                                                   |
| Tömítések alapanyaga                     | NBR                                                                                     |
| Ház alapanyaga                           | Kovácsolt alumínium ötvözet                                                             |
| Dugattyúrúd alapanyaga                   | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                      |
| Görgő alapanyaga                         | POM                                                                                     |