

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-45-V25-40R-63

Cikkszám: 8091655

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	45
Középtávolság	63 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	3600 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Tehetlenségi nyomaték	4.35 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	0.05 Nm
Átvihető forgatónyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	267 g
Interfész kód, működtető szerkezet	V25
Interfész kód Motor In	40R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis